

# 特潔全自動洗碗機

來至力多超音波有限公司，是一家專門製造各類清洗機的專業廠家，從實驗室標準型至醫院大量容量使用的隧道式全自動洗碗機，一應俱全。



TEL:26587810 FAX:26587801 E-mail:[leador.washer@msa.hinet.net](mailto:leador.washer@msa.hinet.net)  
<http://www.leador21tw.net>

# 力多超音波有限公司

# 推藍式洗碗機

LEADER® 570-1T



## LEADER® 型號：LD-570-1T標準設備：

### •輸送帶式洗碗機


- 機器外型 1575 L x 1750 H x 800 D mm 。
- 洗淨速率: 130~200R/H (每小時130~200個碗盤) 。
- 洗碗機水壓在23PSI/inch<sup>2</sup> 清洗過程，達到高清洗效率。
- 高溫洗碗機 booster槽水溫在82°C以上。
- 電腦設計不銹鋼材質洗滌臂 。
- 配有洗潔劑偵測器及乾精 Rinse Dry偵測器可調整微處理控制 。
- 傳動馬達及洗滌水泵皆配置過載保護裝置 。
- 1組配液裝置 – 乾精清潔劑 。
- 1組配液裝置 – 液體清潔劑（中和劑） 。
- 清洗籃 500X500mm
- 用電 : 3p/220v/60 hz



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 特潔 推藍式全自動洗碗機

LEADER® LD-570-1T



LEADER® LD-570-1T-D  
(含烘乾功能)



LEADER® LD-570-1T

提供各國一小、中、大型及隧道式高溫洗碗機之各項優惠服務以響應政府環保政策，包含直接銷售、滿足您的各項需求。

- **籃框架(RACKS)** 多用途籃框 刀、叉、匙、筷籃框 玻璃杯籃框 咖啡杯籃框
- **附件(OPTIONAL)**
- **NOVA消毒機(CLEAN & SANITIZER SYSTEM)**

## 規格:

洗淨容量120/180籃框/每小時

電源3 $\phi$  220V 60HZ

水槽溫度65°C

鍋爐溫度85°C

外型尺寸: 寬x 高 x深 1575 W x1750 H x800 D mm

外型尺寸 172 L\*80 D\*175 H cm **LD-570-1T (含烘乾功能)**

籃框尺寸500X500mm



# 雙槽式全自動洗碗機 LEADER® LD-450ub-2T



LD-450ub-2T

機器名稱：全自動洗籃機(二槽三段式清洗附烘乾)

## 規格：

外形尺寸：550 x 90 x 183 cm。

材質：sus304 材質；包括水槽、內壁、外殼、骨架、傳動輪、不銹鋼鍊條、不銹鋼輸送網、不銹鋼軸、齒輪、底部全不銹鋼密封防鼠設計、不銹鋼泵。不銹鋼噴洗管路、洗籃專用不銹鋼噴嘴。

雙層保溫機殼、門有感應開關、耐熱玻璃、透視門。

入口尺寸：660 x 600 mm。

不銹鋼清洗泵及馬達：1. p1第一槽主洗 2 hp。2. p2第二槽潤洗 2 hp。3. 高溫殺菌蒸氣洗。4. 熱風烘乾。

輸送馬達：變頻式無段變速馬達。(四組記憶式)

水槽加熱器：第一槽6kw。第二槽9kw。溫昇器18kw。烘乾段18kw。

四組數位顯示溫控器。

控制方式：微電腦中央控制、附觸控式螢幕顯示系統。控制箱不銹鋼製、並有耐熱玻璃透視門。可監視螢幕顯示器、數位溫控、變頻器。入水控制：4組電磁閥獨立入水、水位過低自動補水、水位自動控制、水滿自動啟動加熱器。

監視螢幕顯示系統：圖形顯示、各槽滿/低水位、噴洗馬達、入水開關、傳動裝置、清洗流程、加熱器、門開啓停止噴洗。、各馬達故障顯示、變頻器故障顯示、觸控式啟動開關、停止開關。

安全裝置：1. 門開啓停止噴洗。2. 輸送尾端二段感應開關自動停止裝置。第一段暫停並警報、第二段緊急停止。3. 超溫警報。4. 水位過低切斷加熱器電源、並自動補水。低水位噴洗馬達停止噴洗。5. 各馬達異常：故障顯示、低水位無法啟動裝置。6. 輸送異常警報裝置。7. 變頻器異常顯示裝置。

電源：ac 220v/2p/50kw。

## 特點：

主洗、潤洗、上下沖洗、高壓熱水噴射洗淨。最後蒸氣殺菌。

微電腦控制 自動加熱、快速洗淨、洗清。

獨特設計,除洗碗外,尚可自動洗自助餐盤、配膳盆、湯桶、之功能,洗碗空間潔淨無味。

機台裝有安全開關、門開啓時,機器自動停止運轉,安全可靠。

本機一機三用,具有洗碗機、沖洗機、殺菌機三用途。

微電腦自動控制、洗淨、潤洗、蒸氣殺菌一次完成,可放置於廚房或適當空間之處,不需增加廚房工作人員負擔。

外殼、內槽皆採用不銹鋼SUS 304製成。

適用於學校、幼稚園、部隊、機關團體.....皆適合採用。




力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 雙槽式全自動洗碗機

LEADER® LD-450ub-2T 規格

## 清洗流程暨內部結構圖



清洗流程為：預洗、主洗、潤洗、蒸氣洗。

化學清潔劑

LEADER® 570-1T 配有配液裝置，使其在每個過程中精確分注所需劑量。

**請問洗劑會殘留嗎？**

答：不會。洗瓶機專用的洗劑為鹼性、低泡沫配方，沖洗容易，而且因為洗瓶機採高溫洗淨，油污去除容易，洗劑的使用量可減至最低，再加上強勁水流沖洗，絕無殘留問題，潔淨有保障。

**2. 酸性乾精清潔劑作何用途？**


答：洗瓶機專用乾精、可中和主洗的鹼劑，沖洗容易，且潤洗時採高溫82度c洗淨，確保洗劑不殘留。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 三槽式輸送帶式全自動洗碗機

## LEADER® LD-650ub -3T



清洗流程為：省清潔劑初洗、預洗、主洗、潤洗、  
雙潤洗、熱能回收、烘乾。



力多超音波有限公司


Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 輸送帶式全自動洗碗機

LEADER® LD-650ub -3T



LD-650UB-3T清洗流程圖



清洗流程為：省清潔劑初洗、預洗、主洗、潤洗、雙潤洗、熱能回收、烘乾。

**清洗符合行政院衛生署餐飲洗滌管理規定！！**

需有三槽式清洗：輸送帶式全自動洗碗機三段式清洗

需有高溫清洗、溫度達80°C以上：具有蒸氣洗，且溫度達90°C以上

目視檢查不能有食品殘留物：高壓噴洗

本公司所提供之洗碗機為高性能、高效率，又符合行政院衛生署餐飲洗滌管理之檢測相關規定，所以敬請安心使用。





力多超音波有限公司

Leader Ultrasonic Co., Ltd.

# 三槽式輸送帶式全自動洗碗機

## LEADER® LD-650ub -3T



清洗流程為：省清潔劑初洗、預洗、主洗、潤洗、  
雙潤洗、熱能回收、雙烘乾。



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.





# 特潔

## 輸送帶式全自動洗碗機

### LD-650ub -3T



#### 規格：

1. 外形尺寸：650 x 90 x 193 cm。
2. 材質：sus304 材質；包括水槽、內壁、外殼、骨架、傳動輪、不銹鋼鍊條、不銹鋼輸送網、不銹鋼軸、齒輪、底部全不銹鋼密封防鼠設計、不銹鋼泵。不銹鋼噴洗管路、洗籃專用不銹鋼噴嘴。
3. 雙層保溫機殼、門有感應開關、耐熱保溫門。
4. 入口尺寸：600 x 450 mm。
5. 不銹鋼清洗泵及馬達：1.初洗 0.3 hp 2.. p1 預洗 2 hp 3. p2主洗 2 hp。 4. p2潤洗 2 hp。 5. p2後潤洗 0.5 hp。 6. 熱能回收 7.烘乾。
6. 輸送馬達：變頻式無段變速馬達。
7. 水槽加熱器：第一槽蒸氣加熱。第二槽蒸氣加熱。第三槽蒸氣加熱。數位顯示溫控器。
8. 控制方式：微電腦中央控制、控制箱不銹鋼製、並有耐熱保溫門。可監視數位溫控、變頻器。獨立入水、水位過低自動補水、水位自動控制、水滿自動啟動加熱器。
9. 安全裝置：1.門開啓停止噴洗、2. 輸送尾端二段感應開關自動停止裝置。第一段暫停並警報、第二段緊急停止。4. 水位過低切斷加熱器電源、並自動補水。低水位噴洗馬達停止噴洗。
10. 電源：ac 220v/2p/50kw。

#### 功能:LD-650ub -3T

##### 1. 清洗能力：

湯桶400個/時、菜盒360個/時。  
湯桶直徑 33cm、高度33cm。

飯、菜盒53x34x15（長x寬x高）。

##### 2. 可上、下沖洗及前後四方向沖洗。

##### 3. 高流量水循環馬達3台 （朔鋼材質製、流量460L/min）。

##### 4. 本機內、外體皆為SUS304 1.2mm 厚（以上）不銹鋼板。機身、骨架 皆為不銹鋼製，附水平調整腳座。

#### 水電按裝：

1. 電源: AC/220V/3P/ 30A

電源: AC/440V/3P/ 150A

2. 入水管: 配6分水管(可接熱水管或冷水管)

3. 排水口: 配2"塑膠排水口.

4. 蒸氣管：配 2"分蒸氣管

5. 排氣管：1 0"排氣管.

6. 清潔劑：R插入洗劑, D插入乾精.



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.

## 清洗機泛用型濃縮清洗劑

適用於玻璃器皿、塑膠器皿、PP材質器皿、PC材質器、美耐皿、不銹鋼器皿、瓷器皿、銀器皿...等等。

**洗碗機專用洗劑**，適用於大部份的餐具洗滌，如瓷器、玻璃器皿、塑膠器皿、美耐皿、銀器、不銹鋼器皿等，不適用於鋁、銅等軟質金屬。

沸點：212°F 溶解性：可溶於水 比重：1.284 揮發比：71  
蒸發率：1 酸鹼值：12.9 氣味：淡氯味 顏色：淡黃色 不可燃性  
成分：氫氧化鈉、次氯酸鈉、界面活性劑、抑泡劑



**抗硬水專用洗劑**優越之特別配方，含鹼、隔離劑及軟水成分，在硬水中發揮良好功效，有效去除刀叉、盤、玻璃器皿、塑膠器皿、鍋盆器皿上的污垢，並減少因礦物質所造成不好的洗滌效果，最好的洗滌溫度是達到60~70°C。有效去除口紅、糖類、蛋白、乳酪、奶油和其他污垢，並可減少洗碗機內的水垢。

沸點：212°F 溶解性：可溶於水 比重：1.3 揮發比：70  
蒸發率：1 酸鹼值：12.6 氣味：無味 顏色：淡紅色 不可燃性  
成分：氫氧化鈉、界面活性劑、抑泡劑



## 快乾精

分濃縮及超濃縮配方，特殊的活性劑配方，可以發揮最好的餐具催乾效果，使餐具水紋降到最低，並能使瓷器及玻璃器皿等閃耀亮麗並防止清潔劑殘留，適合軟水及中硬水(新竹以北)區域使用。

濃縮快乾精VALUE為一無泡，非離子表面活性劑，可減低水的表面張力，使餐具清洗後乾爽不殘留任何水漬於表面。適用於清洗溫度達180°F之各型洗碗機

沸點：212°F 溶解性：可溶於水 比重：1.02 揮發比：58  
蒸發率：1 酸鹼值：4.5 顏色：藍綠色活性劑



力多超音波有限公司  
Leader Ultrasonic Co., Ltd.